Mjerač pritiska FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Broj dijela: 537813



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Manometar nazivne veličine	63
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Na temelju norme	DIN EN 837-1
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Područje prikaza	-1 bar...0 bar -30 inchHg...0 inchHg
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) inch hg (iznutra) / psi (iznutra)
Radni tlak	-1 bar...0 bar
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Faktor kontinuiranog opterećenja	0.75
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	121 g
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	ABS
Materijal leće	PMMA