Rotacijski razdjelnik GF-1/8-M5

Broj dijela: 539290

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.1 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalan protok 1-2,1 (6-› 0)	490 l/min
Normalan protok 1-2.X otvoren (6-› 0)	2250 l/min
Maks. broj okretaja	3000 rpm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Koristite filtar od 5 µm kada radite s vodom Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Maksimalni moment zatezanja	1.95 Nm
Nazivni moment zatezanja	1.22 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS