Regulator filtera LFR-1/4-DB-7-MINI-H

Broj dijela: 539686



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Širina	44 mm
Serija	DB
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom
Funkcija kontrolera	sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.5 bar
Normalni nazivni protok	1200 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s prolaznim provrtom s pridržnim kutom
Priključak za manometar	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Materijal gumba	POM
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalna školjka	PC