Priključna ploča VABS-S4-2S-G18-K2

Broj dijela: 539723

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	18 mm
Na temelju norme	ISO 15407-2
Položaj montaže	po želji
Dovod zraka pilota	vanjski
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Otpor prenapona	4 kV
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Gc (GB)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX)
ATEX kategorija plina	II 3G
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex ec IIC T3 Gc X
Sklop eksplozivne grupe	IC
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalna temperatura površine sklop	T3
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4 u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	192 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom prema ISO 15407-2

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij