Regulatorna ploča VABF-S4-1-R4C2-C-6

Broj dijela: 540164





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	26 mm
Na temelju norme	ISO 15407-2
Položaj montaže	po želji
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom
Odaberite manometar	moguće
Radni tlak	0.6 MPa 6 bar
Raspon regulacije tlaka	0.02 MPa...0.6 MPa 0.2 bar...6 bar 2.9 psi...87 psi
Ulazni tlak 1	0.5 bar...10 bar
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	692 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Priključak za manometar	a pričvrsnom kopčom
Materijal upravljačke ploče	PA
Materijal kućišta regulatora	Aluminijski tlačni lijev