Amortizer YSRW-DGC-8

Broj dijela: 540344



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	2 m/s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik