# Precizni ventil za kontrolu protoka GRPO-70-1/8-AL

Broj dijela: 542024



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | Funkcija gasa |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Element za podešavanje | Okretni gumb sa skalom |
| Vrsta montaže | na spojnoj ploči |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice | 40.7 l/min |
| Radni tlak | 0 bar...8 bar |
| Temperatura okoline | -10 °C...50 °C |
| Materijal za kućište | PA ojačan |
| Položaj montaže | po želji |
| Radni tlak od 2 do 1 | 0 bar...0.5 bar |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice od 0,1-› 0 MPa (1-› 0 bara, 14,5-› 0 psi) | 19 l/min |
| Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi) | 60 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Srednja temperatura | -10 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR<br>PVC |
| Materijalni vijci | Čelik |