Priključni blok CPE18-PRS-3/8-4

Broj dijela: 543841

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	26 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	4
Maksimalni broj tlačnih zona	2
Pritisak rasprskavanja	5 MPa 50 bar 725 psi
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	2 Nm
Težina proizvoda	611 g
Vrsta montažnog priključnog bloka	s prolaznom rupom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura