# Vertikalna tlačna dovodna ploča VABF-S3-2-P1A3-G18

Broj dijela: 544435




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Ukupna širina | 18 mm |
| Na temelju norme | ISO 15407-1 |
| Položaj montaže | po želji |
| Pneumatsko okomito povezivanje | Alternativno napajanje tlakom za 1 |
| Radni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Normalni nazivni protok | 500 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa zaštite | IP65<br>NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 146 g |
| Vrsta montaže okomito slaganje | na podnožju razdjelnika<br>na ploči za pojedinačni priključak |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |