Osnovni ventil LFMA-D-MINI-A-U

Broj dijela: 546441



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serija	D.
Izvedbena veličina	Mini
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	0.01 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	21 psi...180 psi
Operativni medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2] Inertni plinovi
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	33,8 °F...140 °F
Temperatura okoline	14 °F...140 °F
Zaostali sadržaj ulja	2,7E-07 oz/yd³
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijevani cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	7032 oz