Osnovni ventil LF-D-5M-MIDI-U

Broj dijela: 546459



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serija	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Maksimalna količina kondenzata	1,46 fl oz (US)
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 psi...240 psi
Normalni nazivni protok	56 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	14 °F...140 °F
Temperatura okoline	14 °F...140 °F
Težina proizvoda	19691 oz
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC