Ventil s valjkom RWB-3-1/8

Broj dijela: 552432





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	3.5 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Nazivna veličina	3.5 mm
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	3.1 N
Težina proizvoda	160 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana