Priključna letva VABM-C7-12P-G18-4

Broj dijela: 552654



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	126 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura