Svjetlosni vodič SOOC-TB-M4-2-R25

Broj dijela: 552812

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Metoda mjerenja	Jednosmjerna svjetlosna barijera
Minimalni promjer predmeta	0.35 mm
Svjetlosni vodič - specijalnost	Standard
Domet	400 mm
Temperatura okoline	-55 °C...70 °C
Veličina glave	M4
Duljina optičkih vlakana	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Maksimalni moment zatezanja	2 Nm
Vanjski Ø	2.2 mm
Materijal za kućište	Legura bakra PVC poniklane
Materijalni svjetlosni vodič	PE
Klasa zaštite	IP66
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III