# Pojačivač tlaka DPA-40-10-CRVZS5

Broj dijela: 552930

FESTO






## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer klipa | 40 mm |
| volumen | 5 l |
| Položaj montaže | Kondenzat se odvodi prema dolje |
| Konstruktivna struktura | Dvostruki klipni pojačivač tlaka<br>sa spremnikom komprimiranog zraka<br>s manometrom<br>s nepovratnim ventilom |
| Indikator tlaka | s manometrom |
| Izlazni tlak 2 | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi |
| Radni tlak | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Raspon regulacije tlaka | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi |
| Ulazni tlak 1 | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | to UK Pressure Equipment Regulations |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | 5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata | 27 Nm |
| Težina proizvoda | 7300 g |
| Vrsta montaže | s proreznim maticama |
| Pneumatski priključak 1 | QS-10 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Pneumatski priključak 2 | KD4 |
| Pneumatski priključak 3 | Prigušivač zvuka |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal rezervoara komprimiranog zraka | visokolegirani nehrđajući čelik |