Pojačivač tlaka DPA-100-10-CRVZS20

Broj dijela: 552936





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	100 mm
volumen	20 l
Položaj montaže	Kondenzat se odvodi prema dolje
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka sa spremnikom komprimiranog zraka s manometrom s nepovratnim ventilom
Indikator tlaka	s manometrom
Izlazni tlak 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Raspon regulacije tlaka	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Ulazni tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	to UK Pressure Equipment Regulations
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	30000 g
Vrsta montaže	s proreznim maticama
Pneumatski priključak 1	QS-16

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	visokolegirani nehrđajući čelik