Plastično crijevo PAN-8X1,25-GE

Broj dijela: 553932

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	8 mm
radijus savijanja relevantan za protok	43 mm
Unutra-Ø	5.9 mm
Min. radijus savijanja	22 mm
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.024 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm
boja	žuta
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A