Dnevnik vratila EAMB-44-7-35X30-32X32

Broj dijela: 558038

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	35 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	185
Nazivna duljina	30 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	75.3 kgmm²
Prenosivi moment	200 Nm
Težina proizvoda	463 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS