Plastično crijevo PLN-10X1,5-BL

Broj dijela: 558208

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	10 mm
radijus savijanja relevantan za protok	57 mm
Unutra-Ø	7 mm
Min. radijus savijanja	22 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0375 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 10 mm
boja	plava
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE