Spojnica EAMC-20-30-5-6

Broj dijela: 558902

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	5 mm
Montažni promjer 2	6 mm
Izvedbena veličina	20
Nazivna duljina	30 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	9000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.06 kgmm²
Prenosivi moment	2.2 Nm
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS