# Plastično crijevo PUN-V0-10X2-BR-C

Broj dijela: 561724

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vanjski Ø | 10 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 42 mm |
| Unutra-Ø | 6 mm |
| Min. radijus savijanja | 12 mm |
| Svojstva crijeva | Suitable for energy chains |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.9 MPa<br>-0.95 bar...9 bar<br>-13.775 psi...130.5 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Napomena o radnom tlaku | For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20 °C, max. 0.9 MPa at 40 °C, max. 0.7 MPa at 60 °C<br>Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Napomena o temperaturi okoline | Unpressurised use up to 90 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.064 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, vanjski Ø 10 mm<br>za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm |
| boja | Smeđa |
| Napomena o boji | Odstupanje od standardne boje zbog zaštite od plamena |
| Tvrdoća po Shoreu | D 54 +/- 3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |