# Aksijalni komplet EAMM-A-P6-38A-55A

Broj dijela: 562647



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi moment | 6.5 Nm |
| Težina proizvoda | 130 g |
| Pogon koda sučelja | P6-38A |
| Kod sučelja Motor In | 55 A |
| Kućište spojke koda sučelja | 38 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |