Ventil za uključivanje/isključivanje MS9-EM-G-S-VS

Broj dijela: 562952



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serija	MS
Izvedbena veličina	9
Mjera rastera	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Vrsta povrata	Prisilno vođenje
Vrsta poreza	izravno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	0 bar...20 bar
Normalni nazivni protok	18000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14100 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	2400 g
Pneumatski priključak 3	G1
Materijal klipnog ventila	POM
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij