# Y-konektor, utisni QBY-1/2T-5/16-U

Broj dijela: 564826

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 0,252 in |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | Y oblik |
| Veličina spremnika | 5 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 522 oz |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo vanjski Ø 1/2 " " |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 5/16 " " |
| Temperatura okoline Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Prsten za otpuštanje u boji | Siva |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |