T-priključak, utisni CRQST-1/8-1/4-U

Broj dijela: 565335

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	0,217 in
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	T oblik
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Maksimalni moment zatezanja	8,85 ft-lbf
Težina proizvoda	780 oz
Upotrebljive linije	PFAN
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut 1/2
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/8 NPTF
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 1/4 " "
Temperatura okoline Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Prsten za oslobađanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za brtvljenje crijeva	FPM
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik