Priključna letva VABM-L1-10AW-M7-4

Broj dijela: 566548



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10.5 mm
Maksimalni broj položaja ventila	16
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu	1.5 Nm
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.45 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	1.5 Nm
Težina proizvoda	96 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M5
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M5
Pneumatski priključak 5	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura