# Priključna letva VABM-L1-10S-G18-3

Broj dijela: 566559

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Mjera rastera | 10.5 mm |
| Maksimalni broj položaja ventila | 16 |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Odobrenje | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe | Klasa 5 prema ISO 14644-1 |
| Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu | 1.5 Nm |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.45 Nm |
| Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 81 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |