# Plastično crijevo PLN-3/8-SW-150-CB

Broj dijela: 569909

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vanjski Ø inča | 3/8 |
| radijus savijanja relevantan za protok | 0,187 Feet |
| Min. radijus savijanja | 0,115 Feet |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -14,4 psi...203 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda prema deklaraciji proizvođača na www.festo.com |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -22 °F...176 °F |
| Težina proizvoda po dužini | oz/ft |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 3/8 " " |
| boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | PE |