Plastično crijevo PAN-MF-6X1-SW

Broj dijela: 570358

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	6 mm
radijus savijanja relevantan za protok	35 mm
Unutra-Ø	4 mm
Min. radijus savijanja	15 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] mineralno ulje
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda po dužini	0.016 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 6 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PA12-P