Kutija graničnih prekidača SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

Broj dijela: 570527



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	kvadrat
Na temelju norme	VDI / VDE 3845 (NAMUR)
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Kut rotacije
Princip mjerenja	Elektromagnetski efekt
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Ponovite točnost analognog izlaza u ± °	1 deg
Snaga kratkog spoja	da
Otpornost na preopterećenje	dostupno
Područje pogonskog napona DC	15 V...30 V
Struja bez opterećenja	12 mA...20 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	9 polni Vijčani terminal priključni
Nazivni presjek spojnog vodiča	2.5 mm²
Vijčani spoj kabela	M20
Dopušteni promjer kabela	5 mm...13 mm
Maksimalna duljina kabela	30 m
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	1000 g
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Opcije podešavanja	Učenje Učenje putem električne veze
Raspon podešavanja detekcije kuta	0 deg...270 deg

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP65 III
Izolacijski napon	50 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3