Vodeća os ELFR-...-35- -

Broj dijela: 571435

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 mm...800 mm
Izvedbena veličina	35
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodeća os bez pogona
Maksimalno ubrzanje	50 m/s²
Maks. brzina	1 m/s...3 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Trenuci područja 2. stupnja Iy	3770 mm⁴
Trenuci područja 2. stupnja Iz	4190 mm⁴
Maks. sila Fy	50 N
Maks. sila Fz	50 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	3 N
Referentni životni vijek	5000 km
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	0 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1200 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	23 g
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Kovana aluminijska legura eloksirani
Vodilica materijala	Čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana