Električna podloga VAVE-L1-1VR8-LP

Broj dijela: 573919

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	12 V 24 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Maksimalni moment zatezanja	0.27 Nm
Težina proizvoda	3.2 g
Električni priključak	3-polni / 2-polni M8 / - Utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA
Materijalne brtve	EPDM
Materijal za kućište	PA
Materijalni vijci	Kaljeni i kaljeni čelik