Utikač NECU-S1W9-C2-ACO

Broj dijela: 574588



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	59 g
Sučelje sabirnice polja	Sub–D, 9–polna, utičnica
Električni priključak 1	Utičnica Sub–D, 9–polna
Električni priključak 2	Vijčani priključak, zaštićen
Brzina prijenosa	1 Mbit/s
Dopušteni promjer kabela	8 mm 8 mm
Priključni presjek	0.14 mm²...0.5 mm²
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	75% na 25°C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PC-pojačana