Zajednički dovodni razdjelnik VABM-B10-20-G38-5-P53

Broj dijela: 576366

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	5
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	352 g
Vrsta montaže	s montažnim nosačem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura