# Zajednički dovodni razdjelnik VABM-B10-20-G38-8-P53

Broj dijela: 576369

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Mjera rastera | 22 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 8 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 479 g |
| Vrsta montaže | s montažnim nosačem |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |