Priključni blok VABM-B10-20S-N14-2-P3

Broj dijela: 576477



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	280 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura