Upravljački blok za dvoručno pokretanje ZSB-1/8-B

Broj dijela: 576656



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4 mm
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Sigurnosna funkcija	Rad s dvije ruke
Razina izvedbe (PL)	Rad s dvije ruke / Kategorija 1, razina performansi c
Radni tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	To EC Machinery Directive
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	420 g
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana