# Brtveni poklopac CV-PK-4-B

Broj dijela: 6214

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina spremnika | 10 |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo vanjski Ø 6 mm<br>za utičnu nazuvicu iznutra Ø 4 mm sa preklopnom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal kapa | TPE-U (PU) |