# Brza vijčana spojnica CK-3/8-PK-6-KU

Broj dijela: 6460

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivna veličina | 5.3 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Brtveni rub |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | ravnog oblika |
| Veličina spremnika | 10 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Nazivni moment zatezanja | 7.5 Nm |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 % |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 8 mm<br>za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm s maticom |
| Materijal spojne matice | POM |
| Materijal otvora za uvrtanje | POM |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |