# Prigušivač U-3/4-B

Broj dijela: 6845



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Strujanje protiv atmosfere | 10000 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Razina zvučnog tlaka | 83 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Pneumatski priključak | G3/4 |
| Materijal umetka zaklopke | PE |
| Materijal otvora za uvrtanje | Aluminij |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Aluminij |