Solenoidni svitak VACN-H1-A1-1

Broj dijela: 8022877

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Min. vrijeme zatezanja	12 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage cos {phi}	0.7
Parametri zavojnice	24 V DC: 11,9 W.
Dopuštene fluktuacije frekvencije	+/- 10 %
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Ograničenje temperature okoline i medija	(with limited duty cycle) -20 - 60 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema DIN EN 175301-803 kvadratni dizajn
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar