Prigušnica VFFG-T-M5-15

Broj dijela: 8025715



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Vrsta montaže	s navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	67.4 l/min
Radni tlak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Nazivna veličina	1.55 mm
b vrijednost	0.5
C vrijednost	0.25 l/sbar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.5 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal banjo vijaka	PA