L vijčani spoj NPFC-L-2R12-M

Broj dijela: 8030226

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za vijčani spoj s navojem	Mesing, niklani
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-0.95 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	62 g
Pneumatski priključak 1	R1 / 2
Pneumatski priključak 2	R1 / 2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS