Solenoidni svitak VACF-B-B2-7

Broj dijela: 8030803

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	IEC 61010-1
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	48 V DC: 3,4 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Tijelo za izdavanje certifikata	DNVGL-TAA000011J
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	55.9 g
Električni priključak	Obrazac B prema industrijskom standardu (11 mm)
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA Čelik
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar