# Solenoidni svitak VACF-B-C1-3W

Broj dijela: 8030817

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Odgovara normi | IEC 61010-1 |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri zavojnice | 230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 5,8 VA, snaga držanja 4,6 VA |
| Otpor prenapona | 4 kV |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu |
| Ograničenje temperature okoline i medija | -20 - 50 °C |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -20 °C...50 °C |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 51.1 g |
| Električni priključak | Oblik C<br>prema EN 175301-803 |
| Vrsta montaže | s nazubljenom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PA<br>Čelik |
| Materijal solenoida | bakar<br>Čelik<br>Termoplast |
| Materijal namota | bakar |