Solenoidni svitak VACF-A-A1-3W

Broj dijela: 8030828

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	IEC 61010-1
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 3,9 VA, snaga držanja 2,8 VA
Otpor prenapona	4 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Tijelo za izdavanje certifikata	DNVGL-TAA000011J
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	79.2 g
Električni priključak	Obrazac A prema EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA Čelik
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar