Završna ploča VABE-S1-1RZ-G12

Broj dijela: 8032668



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	44 mm
Ispušna funkcija	preko prigušne ploče
Na temelju norme	ISO 5599-1
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prikladnost za vakuum	da
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	410 g
Vrsta montaže	Via through-hole for M6 screw
Priključak za kontrolni zrak 12/14	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal završne ploče	Lijevani aluminij