# Plastično crijevo PUN-H-12X2-TGE-200

Broj dijela: 8048720

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vanjski Ø | 12 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 62 mm |
| Unutra-Ø | 8 mm |
| Min. radijus savijanja | 33 mm |
| Informacije o aplikaciji | Na bazi TPE-U etera |
| Svojstva crijeva | Suitable for energy chains |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 HB |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1 |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.0729 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, vanjski Ø 12 mm |
| boja | prozirno žuto |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |