Priključna letva VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

Broj dijela: 8058335



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	4
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M5
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	M7
Pneumatski priključak 5	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura