Paralelni komplet EAMM-U-110-S95-84AA-207

Broj dijela: 8059063

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	799 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	6900 g
Pogon koda sučelja	S95
Kod sučelja Motor In	84AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS